

品番 : EA707G-14

品名 : アナログマルチテスター



販売価格	13,000円(税抜)／14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜)／14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/02/07 12:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0774ページ		



仕様

メーカー	三和電気計器(sanwa)	型番	TA55+C-SPH
仕様	本体	直流電圧	0.3/3/16/30/60(20kΩ/V)V
交流電圧	30/120/300(9kΩ/V)V	直流電流	0.5/3/30A
抵抗	2k/20k/200k/2MΩ	許容差	<ul style="list-style-type: none">● 直流電圧:±3%以内● 交流電圧:±4%以内● 直流電流:±5%以内● 抵抗:目盛長の±3%以内
導通	約70Ω以下でブザー音 開放電圧:3V	バッテリーチェック	12V車載バッテリー用
周波数特性	40~5kHz:変動値±3%以内	電源	R6P(単3形乾電池)×2
内蔵ヒューズ	F0020(3A/250V φ 6.4×30mm)×1	サイズ	97(W)×38(D)×142(H)mm
重量	約300g	付属品	<ul style="list-style-type: none">● テストリード付(EA707NA-4)● 予備ヒューズ(F0020)● 携帯ケース● 取扱説明書
AC整流方式	半波整流方式	メータ仕様	内磁型トートバンド方式
許容差保証温湿度範囲	23 °C±2 °C 75%RH以下 結露のないこと	使用温湿度範囲	3~43 °C 80%RH以下 結露のないこと
保存温湿度範囲	-10~50 °C 70%RH以下 結露のないこと		

自動車測定対応

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

自動車測定にも対応の30Aレンジ

スケール目盛りと使用レンジの色分けで視認性が向上

目盛りが見やすいスタンド機能付

導通確認ブザー付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.