

品番：EA707G-17

品名：アナログマルチテスター



販売価格	8,990円(税抜) / 9,889円(税込)		
カタログ価格	8,990円(税抜) / 9,889円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/05/11 03:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0774ページ		



仕様

メーカー	三和電気計器 (sanwa)	型番	SP18D
仕様	本体	直流電圧	0.3/3/12/30/120/600V
交流電圧	12/30/120/300/600V	直流電流	60 μ / 30m/0.3A
抵抗	2k/20k/2M/200M Ω	許容差	<ul style="list-style-type: none"> ●直流電圧: $\pm 3\%$以内 ●交流電圧: $\pm 3\%$以内 ●直流電流: $\pm 3\%$以内 ●抵抗: 目盛長の$\pm 3\%$以内
バッテリーチェック	1.5V/1.5Vボタン電池	周波数特性	AC12Vレンジ 30Hz \sim 70kHz、 AC30Vレンジ 30Hz \sim 20kHz:変動値 $\pm 3\%$ 以内
電源	R6P:単3形乾電池(付属) $\times 2$	内蔵ヒューズ	$\phi 5.2 \times 20$ mm (250V/0.5A)
サイズ	129(W) \times 41.5(D) \times 160(H)mm	重量	約320g
テストリード	全長:約0.9m ピン先:19mm	付属品	<ul style="list-style-type: none"> ●ハンドストラップ ●予備ヒューズ(F0301) ●取扱説明書 ●ケース付 ●ピンキャップ付
使用温湿度範囲	0 \sim 43 $^{\circ}$ C, 80%RH以下結露のないこと	周波数の影響	30Hz \sim 80kHzの間で $\pm 3\%$ 以内 (AC12Vレンジ)

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

耐衝撃メータ
持ち運びや収納に便利なケース一体型
200M Ω までの抵抗を低電圧(3V)で測定可能
0.01 μ F~1000 μ Fまでのコンデンサ容量測定
抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能
スタンド兼用のパネル面保護カバー付
通常電池およびコイン電池の測定も可能。
読み取り易いミラー付スケール

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.