

品番 : EA707G-17

品名 : アナログマルチテスター



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,990円(税抜) / 9,889円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 8,990円(税抜) / 9,889円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2026/02/07 12:44現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0774ページ                       |      |   |



## 仕様

|           |                             |        |   |
|-----------|-----------------------------|--------|---|
| メーカー      | 三和電気計器(sanwa)               | 型番     | SP18D   |
| 仕様        | 本体                          | 直流電圧   | 0.3/3/12/30/120/600V  |
| 交流電圧      | 12/30/120/300/600V          | 直流電流   | 60 μ/30m/0.3A   |
| 抵抗        | 2k/20k/2M/200MΩ             | 許容差    | <ul style="list-style-type: none"><li>● 直流電圧:±3%以内</li><li>● 交流電圧:±3%以内</li><li>● 直流電流:±3%以内</li><li>● 抵抗:目盛長の±3%以内</li></ul>       |
| バッテリーチェック | 1.5V/1.5Vボタン電池              | 周波数特性  | AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、<br>AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内  |
| 電源        | R6P:単3形乾電池(付属)×2            | 内蔵ヒューズ | Φ5.2×20mm (250V/0.5A)   |
| サイズ       | 129(W)×41.5(D)×160(H)mm     | 重量     | 約320g   |
| テストリード    | 全長:約0.9m<br>ピン先:19mm        | 付属品    | <ul style="list-style-type: none"><li>● ハンドストラップ</li><li>● 予備ヒューズ(F0301)</li><li>● 取扱説明書</li><li>● ケース付</li><li>● ピンキャップ付</li></ul> |
| 使用温湿度範囲   | 0~43 °C, 80%RH以下結露のないこ<br>と | 周波数の影響 | 30Hz~80kHzの間で±3%以内<br>(AC12Vレンジ)  |

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

耐衝撃メータ

持ち運びや収納に便利なケース一体型

200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能

0.01 μF～1000 μFまでのコンデンサ容量測定

抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能

スタンド兼用のパネル面保護カバー付

通常電池およびコイン電池の測定も可能。

読み取り易いミラー付スケール

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.