

品番 : EA707G-19A

品名 : アナログマルチテスター



販売価格	7,980円(税抜) / 8,778円(税込)		
カタログ価格	7,980円(税抜) / 8,778円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/07 11:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0774ページ		



仕様

メーカー	三和電気計器(sanwa)	型番	CP8D
仕様	本体	直流電圧	0.25/2.5/10/50/250/500V(4kΩ/V)
交流電圧	10/50/250/500V(4kΩ/V)	直流電流	0.25m/25m/500mA
負荷電流	0~74mA/7.4mA/150μA	抵抗	2k/20k/1MΩ
許容差	●直流電圧:±3%以内 ●交流電圧:±4%以内 ●直流電流:±3%以内 ●抵抗:目盛長の±3%以内	バッテリーチェック	0.9~1.5V
導通	約100Ω以下でブザー音 開放電圧 約1.5V	周波数特性	AC10Vレンジ 30Hz~100kHz、 AC50Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値 3%以内
低周波出力	-20~36dB	電源	R6、LR6(単3形)×1
内蔵ヒューズ	Φ5.2×20mm(250V/0.5A)	サイズ	82(W)×26(D)×119(H)mm
重量	約170g	付属品	●テストリード(EA707NA-19) ●取扱説明書 ●携帯ケース
薄型ハード			
ケース含めて、手のひらサイズ			

収納・携帯性優れた頑丈なハードケースが標準付属

目盛板にミラースケール採用

直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載

導通チェックブザー付

バッテリーチェックレンジ搭載

ヒューズ、ダイオードによる回路保護

テストリードは着脱可能なプラグ式

防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用

ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.