

品番：EA707G-20

品名：アナログマルチテスター



販売価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
カタログ価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/11 03:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0774ページ		



仕様

メーカー	三和電気計器 (sanwa)	型番	AP33
仕様	本体	直流電圧	10/50/250/500V(2kΩ/V)
交流電圧	50/250/500V(2kΩ/V)	直流電流	25/250mA
抵抗	10K/1MΩ	許容差	●直流電圧: ±5%以内 ●交流電圧: ±5%以内 ●直流電流: ±5%以内 ●抵抗: 目盛長の±3%以内
バッテリーチェック	1.5V/9V	周波数特性	AC50Vレンジ 40Hz~10kHz:変動値 ±3%以内
電源	R03(単4形乾電池)×1	内蔵ヒューズ	F0301(0.5A/250VΦ5×20mm)×1
サイズ	87(W)×30(D)×126(H)mm	重量	約185g
テストリード	全長:約0.6m ピン先:13mm	付属品	●取扱説明書 ●ピンキャップ
メーター	可動コイル形、ピボット式	使用温湿度範囲	5~40℃ 80%RH以下
使用環境	最高2000m以下、屋内使用		

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

薄型

小型ポケットサイズ

ナイロンを編込んだテストリード採用。巻き取り、引っ張りによる断線を軽減

テストリード巻き取り収納式

落下に強い衝撃吸収ラバー

2種類のバッテリーチェック付

国際安全規格 IEC61010 CAT. II 500V, CAT. III 300V

家電製品の電圧測定や導通テスト、電灯線の電圧や各種電池電圧の測定に適します。

代替品



品番 EA707G-19A

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.