品番: EA707G-22

品名:アナログマルチテスター



販売価格	15,800円 (税抜)/17,380円(税込)				
カタログ価格	15,800円(税抜)/17,380円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 11:55現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0786ページ				















仕様

メーカー	三和電気計器(sanwa)	型番	CX506a+C-CA
仕様	本体	直流電圧	120m(4kΩ) /3/12/30/120/300 (50kΩ)/ 1000V(15kΩ/V)
交流電圧	3/12/30/120/300/750V (8kΩ/V)	直流電流	30 µ/0.3m/3m/30m/0.3A ●直流電流増幅率hFE:トランジスタ hFE:0~1000
抵抗	5k/50k/500k/5M/50MΩ	静電容量	C1:50p~0.2μ, C2:0.01~20μF, C3:1~2000μ
許容差	●直流電圧:120m:±4% ±2.5%以内 ●交流電圧:±3%以内 (12V以下:±4%以内) ●直流電流:±2.5%以内 ●抵抗:目盛長の±3%以内 ●静電容量:C1/C2:目盛長の±6% 以内	周波数特性	●40~30kHz (12Vレンジ:40Hz~30kHz、30Vレン ジ以上:40Hz~10kHz) ●変動値±3%以内
電源	単3電池×2本+9V電池×1個(共に付属)	内蔵ヒューズ	F1176(0.5A/250V/ φ5×20mm セラミック管)×1
サイズ	106(W)×46(D)×165(H)mm	重量	約370g
付属品	●テストリード(EA707NA-2) ●クリップリード(全長約0.3m 黒の	AC整流方式	半波整流

	み) ●予備ヒューズ(F1176)×1 ●取扱説明書×1部 ●携帯ケース×1		
メーター仕様	内磁型トートバンド	許容差保証温室度範囲	23±2℃、75%RH以下、結露のないこ と
使用温湿度範囲	5~40℃、5~31℃で80%RH(最大)、 31℃~40℃では80%RHから50%RH へ直線的に減少、結露のないこと	保存温室度範囲	-10~50℃、70%RH以下、結露のない こと
使用環境	高度2000m以下、汚染度 II 、屋内使 用		

多機能型

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

ピンキャップ付

トランジスタ発振器内蔵の静電容量測定機能

26chスイッチ採用、ワイドな測定能力

50pF~2000 μ Fのコンデンサ容量測定

高入力抵抗50kΩ/V(DC3~300Vレンジ)

DC極性切替が可能

小型の通信機器や家電製品、電灯線、各種電池の測定

電源スイッチ固定機能により静電容量の連続測定可能

電源ON表示ランプで電源のON、OFFが確認できる親切設計

+、一極性切り換えSW付(DCVとDCAファクション)

代替品



品番 EA707G-14

コメント 抵抗が変更しております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.