品番: EA707G-25

品名:アナログマルチテスター(多機能型)



販売価格	7,480円 (税抜)/8,228円(税込)				
カタログ価 格	7,480円(税抜)/8,228円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/19 11:55現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0786ページ				







仕様

メーカー	三和電気計器(sanwa)	型番	YX-361TR
仕様	本体	直流電圧	0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V (20KΩ/V)
土直流電圧	±5/25V(40KΩ/V)	交流電圧	2.5/10/50/250/1000V(9KΩ/V)
直流電流	50μ/2.5m/25m/0.25A ●増幅率:hFE:0~1000	抵抗	2k/20k/200k/2M/20MΩ
低周波出力	−10~+62dB	許容差	●直流電圧:±2.5%以内 ●±直流電圧:±5%以内 ●交流電圧:±3%以内(10V以下 ±4%以内) ●直流電流:±2.5%以内 ●抵抗:目盛長の±3%以内 ●低周波出力:±3%以内(10V以下 ±4%以内)
導通	約10Ω以下でLED発光 開放電圧: 3V	バッテリーチェック	1.5V
周波数特性	AC50Vレンジ以下 40Hz~20kHz:変 動値±3%以内	電源	単3電池 1.5V× 2、9Vマンガン電池 × 1
内蔵ヒューズ	F0301(0.5A/250V ϕ 5.2×20mm) ×1	サイズ	100(W)×37(D)×150(H)mm
重量	約290g	付属品	●テストリード付 (EA707NA-1)

●予備ヒューズ(F0301) ●取扱説明書

多機能型

小容量電路の測定用に設計された、携帯用アナログマルチテスターです。

小型の通信機器や家電製品、電灯線電圧やコンデンサの静電容量測定、トランジスタチェッカとしてもご使用頂けます。

電源回路測定に便利な±DCVゼロセンサーメータ搭載

光で導通判定できる導通表示LED付

オーディオ等のAC信号検出に便利なOutput(直列コンデンサ端子)付

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

様々な測定シーンに対応24ch測定レンジ

24chスイッチ採用とプラスアルファ機能で総計35レンジ搭載

別売のhFEコネクタを使用してトランジスタの直流電流増幅率(hFE)が測定可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.