

品番 : EA707NA-10

品名 : テストリード棒(ヒューズ入り)



販売価格	6,000円(税抜) / 6,600円(税込)		
カタログ価格	6,000円(税抜) / 6,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/07 12:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0782ページ		



#### 仕様

メーカー	三和電気計器(sanwa)	型番	TLF-120
ピン先径	4mm	全長	1.4m
適合品番	EA707D-10A、-11A、-13A、-13G、-15A、-16、-17、-19A、-36、-37、-38 EA707G-14、-15、-16、-21、-22 EA708D-13、-14A、-15、-16A、-17A EA709D-13 EA709G-13B、-14A、-15A	定格電圧	1000V
定格電流	500mA	遮断電流	30kA
プラグ径	φ 4mm	内蔵ヒューズ	500mA/1000V 0.63A32mmセラミック
安全規格	CAT III 600V/ CAT II 1000V	使用温湿度範囲	5°C~40°C、5°C~31°Cで80%RH(最大)、結露のないこと
保存温湿度範囲	31°C~40°Cで80%RHから50%RHへ直線的に減少	使用環境	高度2000m以下、環境汚染度2
サイズ	プローブ部:134(L)X23(W)mm プラグ部: φ 4mm		

サージ電圧により測定器内部が万が一短絡状態になっても30kA以内であれば内蔵ヒューズによって電路を遮断し、アーク放電によるやけど等の事故を防止できます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.