品番: EA707NA-10

品名:テストリード棒(ヒューズ入り)



販売価格	5,000円 (税抜)/ 5,500円(税込)				
カタログ価 格	5,000円(税抜)/5,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 23:30現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0794ページ				







仕様

メーカー	三和電気計器(sanwa)	型番	TLF-120
ピン先径	4mm	全長	1.4m
適合品番	EA707D-10A、-11A、-13A、-13G、 -15A、 -16、-17、-19A、-36、-37、-38 EA707G-14、-15、-16、-21、-22 EA708D-13、-14A、-15、-16A、-17A EA709D-13 EA709G-13B、-14A、-15A	定格電圧	1000V
定格電流	500mA	遮断電流	30kA
プラグ径	φ4mm	内蔵ヒューズ	500mA/1000V 0.63A32mmセラ ミック
安全規格	CATIII 600V/ CAT II 1000V	使用温湿度範囲	5℃~40℃、5℃~31℃で80%RH(最 大)、結露のないこと
保存温湿度範囲	31℃~40℃で80%RHから50%RHへ 直線的に減少	使用環境	高度2000m以下、環境汚染度2
サイズ	プローブ部:134(L) X23(W) mm プラグ部:φ4mm		

サージ電圧により測定器内部が万が一短絡状態になっても30kA以内であれば内蔵ヒューズによって電路を遮断し、アーク放電によるやけど 等の事故を防止できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.