

品番 : EA707NC-203

品名 :  $\phi 4\text{mm}$  テストリード用プラグ(スタッツ接続/青)



販売価格	450円(税抜) / 495円(税込)		
カタログ価格	450円(税抜) / 495円(税込)		
在庫数	最新在庫: 80 (2026/02/07 17:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0785ページ		



## 仕様

定格	32A	適用電線( $\text{mm}^2$ )	2.5
全長(mm)	56.4	色	青
適合プラグ	$\phi 4\text{mm}$	ケーブル外径	PVC: $\phi 3.9\text{mm}$ シリコン: $\phi 4.6\text{mm}$
定格電圧	1,000V (CAT II) 600V (CAT III)	重量(g)	8.221
適合規格	IEC EN 61010-031	メッキ材質	Au
アッセンブリ方法	はんだ		

スタッツ接続可能な絶縁スリーブが付いた  $\phi 4\text{mm}$  の MULTILAM 組立テストリード用プラグ。

はんだ接続用十字穴付

※プラグとソケットの両方が MULTILAM の場合は接続できません。

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.