品番: EA707NC-322


品名: φ2mm/300mm テストリード(スタック接続/赤)



| 販売価格 | 685円(税抜) / 754円(税込) | | | | |
|-------------|------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 685円(税抜)/754円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2025/11/11 01:23現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログ ページ | 0798ページ | | | | |







仕様

| 全長 | 300mm | 色 | 赤 |
|--------|-------|-------|--------------|
| プラグ径 | φ2mm | 定格電圧 | AC30V, DC60V |
| 定格電流 | 10A | プラグ材質 | ニッケル |
| ケーブル材質 | PVC | | |

フレキシブルなケーブルの両端に、スタック接続可能なφ2mmのMULTILAMプラグ付テストリード

※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.