

品番：EA707NC-323

品名：φ2mm/ 300mm テストリード(スタック接続/青)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 595円(税抜) / 655円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 595円(税抜) / 655円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/04/10 04:41現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0786ページ                      |      |   |



#### 仕様

|  |       |       |             |
|--|-------|-------|-------------|
| 全長   | 300mm | 色     | 青           |
| プラグ径   | φ2mm  | 定格電圧  | AC30V、DC60V |
| 定格電流   | 10A   | プラグ材質 | ニッケル        |
| ケーブル材質   | PVC   |       |             |
| フレキシブルなケーブルの両端に、スタック接続可能なφ2mmのMULTILAMプラグ付テストリード |       |       |             |
| ※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。                |       |       |             |
| MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)                           |       |       |             |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.