


品番：EA707NC-49

品名：φ4mmx115mm ピン式テストプローブ(黄)



販売価格	720円(税抜) / 792円(税込)		
カタログ価格	720円(税抜) / 792円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/26 02:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0785ページ		



#### 仕様

全長	115mm	色	黄
定格電圧	1,000V	定格電流	32A
先端材質	CuZn(真鍮)	プラグ径	φ4×70mm
プローブ先端ピン径	φ4mm	ピン先長さ	19mm
重量	15.88g	適合規格	IEC EN 61010-031

転がりを防ぐため、片側のハンドルガードが平らになっています。

φ4mmのバナナプラグ付き。

また、直ぐ横に並べて使用することもできます。

インシュレータ内部のφ4mmソケットは、絶縁スリーブ付きφ4mmのバナナプラグに対応。

保護キャップ付

※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

