


品番：EA707NC-573

品名：φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/青)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,640円(税抜) / 1,804円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,640円(税抜) / 1,804円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 19 (2026/05/11 06:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0786ページ                       |      |   |



#### 仕様

|        |         |       |                                |
|--------|---------|-------|--------------------------------|
| 全長     | 2,000mm | 色     | 青                              |
| プラグ径   | φ4mm    | 定格電圧  | 1,000V (CAT II)、600V (CAT III) |
| 定格電流   | 32A     | プラグ材質 | ニッケル                           |
| ケーブル材質 | PVC     |       |                                |

フレキシブルなケーブルの両端に絶縁スリーブが付いたスタック接続可能なφ4mmのMULTILAMプラグ付きテストリード。

※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)

ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.