

品番 : EA707NC-604

品名 : $\phi 4\text{mm}$ / 750mm テストリード(スタック接続/黄)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,580円(税抜) / 1,738円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,580円(税抜) / 1,738円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/02/07 18:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0786ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-------------------|-------|---------------------------------|
| 全長 | 750mm | 色 | 黄 |
| プラグ径 | $\phi 4\text{mm}$ | 定格電圧 | 1,000V(CAT III) 600V(CAT II) |
| 定格電流 | 32A | プラグ材質 | 金 |
| ケーブル材質 | PVC | | |

フレキシブルなケーブルの両端に絶縁スリーブが付いたスタック接続可能な $\phi 4\text{mm}$ のMULTILAMプラグ付きテストリード。

※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)

金(Au)は接触抵抗が低いことに利点があり、主に研究開発用途に需要があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.