

品番 : EA708AB-100

品名 : クランプメーターセット(交流専用・デジタル)



販売価格	25,400円(税抜)／27,940円(税込)		
カタログ価格	25,400円(税抜)／27,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 06:03現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0792ページ		



仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	3280-70F
仕様	フレキシブルカレントセンサー付	交流電流	42/420/1000A(平均値整流) 基本確度 50 - 60 Hz : ±1.5% rdg. ±5 dgt.
直流電圧	420m/4.2/42/420/600V 基本確度: ±1.0% rdg. ±3 dgt.	交流電圧	4.2/42/420/600V(45~500 Hz, 平均値整流) 基本確度 45 - 66 Hz : ±1.8% rdg. ±7 dgt.
抵抗	420/4.2k/42k/420k/4.2M /42MΩ 基本確度: ±2 % rdg. ±4 dgt.	クランプ内径	φ33mm
機能	・導通チェック ・データホールド ・オートパワーセーブ	電源	CR2032×1個(付属)
サイズ	57(W)×16(D)×175(H)mm	重量	100g
表示	LCD,max.4199dgt.	表示更新率	400ms
防じん防水性	IP40	連続使用時間	120時間
使用温度範囲	-25°C~65°C	フレキシブルカレントセンサー仕様	交流電流:419.9/4199A(±3.0% rdg.±5 dgt.) 測定可能導体径:φ 130mm(ケーブル断面径5 mm, 先端キャップ径7

		mm)、 ケーブル長:800mm
付属品	・携帯用ケース×1 ・テストリード×1 ・取扱説明書 ×1	
薄くても強い電圧、抵抗、導通チェック機能付クランプメーター		
基本波成分に近い指示値の平均値整流型		
1 mの落下に耐えるドロップブルーフ		
フレキシブルカレントセンサーを接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.