

品番：EA708AB-100

品名：クランプメーターセット(交流専用・デジタル)



販売価格	25,400円(税抜) / 27,940円(税込)		
カタログ価格	25,400円(税抜) / 27,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/11 03:54現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0780ページ		



#### 仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	3280-70F
仕様	フレキシブルカレントセンサー付	交流電流	42/420/1000A(平均値整流) 基本確度 50 - 60 Hz : $\pm 1.5\%$ rdg. $\pm 5$ dgt.
直流電圧	420m/4.2/42/420/600V 基本確度: $\pm 1.0\%$ rdg. $\pm 3$ dgt.	交流電圧	4.2/42/420/600V(45~500 Hz, 平均値整流) 基本確度 45 - 66 Hz : $\pm 1.8\%$ rdg. $\pm 7$ dgt.
抵抗	420/4.2k/42k/420k/4.2M /42M $\Omega$ 基本確度: $\pm 2\%$ rdg. $\pm 4$ dgt.	クランプ内径	$\phi 33$ mm
機能	・導通チェック ・データホールド ・オートパワーセーブ	電源	CR2032 $\times 1$ 個(付属)
サイズ	57(W) $\times$ 16(D) $\times$ 175(H)mm	重量	100g
表示	LCD,max.4199dgt.	表示更新レート	400ms
防じん防水性	IP40	連続使用時間	120時間
使用温度範囲	-25 $^{\circ}$ C~65 $^{\circ}$ C	フレキシブルカレントセンサー仕様	交流電流: 419.9/4199A( $\pm 3.0\%$ rdg. $\pm 5$ dgt.) 測定可能導体径: $\phi 130$ mm(ケーブル断面径5 mm, 先端キャップ径7

			mm)、 ケーブル長:800mm
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・携帯用ケース×1</li> <li>・テストリード×1</li> <li>・取扱説明書 ×1</li> </ul>		
薄くても強い電圧、抵抗、導通チェック機能付クランプメーター			
基本波成分に近い指示値の平均値整流型			
1 mの落下に耐えるドロッププルーフ			
フレキシブルカレントセンサーを接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.