

品番：EA708AB-4

品名：クランプメーター(デジタル)



販売価格	28,600円(税抜)／ 31,460円(税込)		
カタログ価格	28,600円(税抜)／31,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 （2025/06/23 16:47現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0792ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	3288
直流・交流電流	100.0/1000A (直流)基本確度: ±1.5% rdg. ±5 dgt. (交流)(10～500 Hz, 平均値整流) 基本確度 45 - 66 Hz : ±1.5% rdg. ±5 dgt.	直流電圧	419.9m/4.199/41.99/419.9 /600V 基本確度: ±1.3%rdg. ±4 dgt.
交流電圧	4.199/41.99/419.9/600V 基本確度: ±2.3% rdg. ±8 dgt. (30～500 Hz, 平均値整流)	抵抗	419.9Ω～41.99MΩ 基本確度: ±2% rdg. ±4 dgt.
導通	419.9Ω	電源	CR2032×1個(付属)
連続使用時間	60時間	クランプ内径	φ 35mm
サイズ	57(W)×16(D)×180(H)mm	重量	150g
その他機能	導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音, データホールド, オートパワーセーブ, オートゼロ (DC A)	表示	LCD, max. 4199 dgt.
表示更新レート	2.5 回/秒	規格	CATIII 600V (Current) CATIII 300V (Voltage)
付属品	・携帯用ケース×1 ・テストリード×1 ・取扱説明書 ×1		

小型軽量でAC/DC両用タイプ
UPS非常用バッテリーや電车用モータなど大電流測定に対応
小型ながら電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備
スリムで16mm込み入った配線も楽々ランプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.