

品番 : EA708AB-6

品名 : クランプメーター(デジタル)



販売価格	35,200円(税抜)／38,720円(税込)		
カタログ価格	35,200円(税抜)／38,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 22:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0792ページ		



仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	3288-20
電流(最大)	1000A	交流・直流電流	100/1000A (直流)基本確度: ±1.5% rdg. ±5 dgt. (交流) (10~500 Hz, 真の実効値整流) 基本確度 45 - 66 Hz : ±1.5% rdg. ±5 dgt.
直流電圧	420m/4.2/42/420/600V 基本確度: ±1.3%rdg. ±4 dgt.	交流電圧	4.2/42/420/600V 基本確度: ±2.3% rdg. ±8 dgt. (30~500 Hz, 真の実効値整流)
抵抗	420/4.2k/42k/420k/4.2M /42MΩ 基本確度: ±2% rdg. ±4 dgt.	導通	420Ω
クランプ内径	35mm	電源	CR2032×1個(付属)
サイズ	57(W)×16(D)×180(H)mm	重量	150g
クレストファクタ	3以下 (1000 Aレンジは2, 電圧は1.5)	その他機能	導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音, データホールド, オートパワーセーブ, オートゼロ (DC A)
表示	LCD, max. 4199 dgt.	表示更新レート	2.5 回/秒
連続使用時間	35時間	規格	CATIII 600V(Current)

		CATIII 300V(Voltage)
付属品	・携帯用ケース×1 ・テストリード×1 ・取扱説明書 ×1	
真の実効値測定可能		
小型軽量のAC/DC両用タイプ		
UPS非常用バッテリや電車用モータなど大電流測定に対応		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.