


品番：EA708B-16

品名：クランプメーター(デジタル/大口径)



販売価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
カタログ価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/11 05:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0780ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	CM3291
仕様	大口径	クランプ内径	φ46mm(センサ部厚み8.3mm)
交流電流	42.00/420.0/2000A	交流電圧	4.200V~600V,4レンジ (±1.8% rdg.±7 dgt.)
直流電圧	420.0mV~600V,5レンジ (±1.0% rdg.±3 dgt.)	抵抗	420.0Ω~42.00MΩ,6レンジ (±2.0% rdg.±4 dgt.)
サイズ	57(W)×16(D)×198(H)mm	重量	103g
クレストファクタ	2500カウント以下は2.5,4200カウントで1.5以下へ直線的に減少,ただしACA 2000Aレンジは1.5以下	導通チェック	420.0Ω(±2.0% rdg.±4 dgt.) ブザー音のしきい値 50Ω±40Ω以下
電源	CR2032×1個(付属)	連続使用時間	70時間
使用温度範囲	-25℃~65℃	機能	データホールド、オートパワーセーブ
ドロッププルーフ	落下衝撃に強い(コンクリート上1m落下に耐える)	適合規格	安全性:EN61010 EMC:EN 61326
付属品	・携帯用ケース ・テストリード ・取扱説明書 ・使用上の注意		

測定項目は交流電流、交流電圧、直流電圧、抵抗、導通です。

真の実効値測定可能
電流測定も電圧測定もこれ1台でOK
多種ブレーカーの隣接する配線が挟めます。
どんな温度環境にも強い。
落下衝撃に強い(コンクリート上1m落下に耐える)
付属のテストリードには短絡事故防止用キャップ付
オプションのACフレキシブルセンサ(EA708B-18)を使えば大口径・大電流の測定が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.