

品番：EA708B-5

品名：クランプメーター(デジタル)



販売価格	35,200円(税抜)／ 38,720円(税込)		
カタログ価格	35,200円(税抜)／38,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 06:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0792ページ		




仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	3287
電流(最大)	100A	直流電流	10/100A 基本確度: ±1.5% rdg. ±5 dgt.
交流電流	10/100A(10～1 kHz, 真の実効値整流) 基本確度45 - 66 Hz : ±1.5% rdg. ±5 dgt.	クレストファクタ	2.5以下 (150 A, 1000 V max.)
交流電圧	4.2/42/420/600V(30～500 Hz, 真の実効値整流) 基本確度: ±2.3% rdg. ±8 dgt.	直流電圧	420m/4.2/42/420/600V 基本確度: ±1.3%rdg. ±4 dgt.
規格	CATIII 600V(Current) CATIII 300V(Voltage)	抵抗	420/4.2k/42k/420k/4.2M /42MΩ 基本確度: ±2% rdg. ±4 dgt.
導通	420Ω	クランプ内径	φ 35mm
電源	CR2032×1個(付属)	連続使用時間	25時間
サイズ	57(W)×16(D)×180(H)mm	重量	170g
その他機能	導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音, データホールド, オートパワーセーブ, オートゼロ (DC A)	表示	LCD,max.4199dgt.
表示更新レート	2.5 回/秒	付属品	・携帯用ケース×1

			・テストリード ×1 ・取扱説明書 ×1
レンジ切換	オート/マニュアル	過負荷保護	DCV/ACV; 600Vrms、抵抗/導通; 250Vrms
使用温湿度範囲	-10～50℃(結露しないこと)	適合規格	EN61010-1 CAT II 600V(Vレンジ) CAT III 600V(Aレンジ)
安全性	EMC; EN61326-1		
小型軽量のAC/DC両用タイプ			
真の実効値測定可能			
10Aレンジで小電流も正確に測定			
小型ながら電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備			
コージュネ/ソーラー発電インバータなどの省電力機器にも対応できます。			
左右独立開閉できる両レバー・両開き構造			
金属部(コア鉄芯)の露出がなく、CAT III 600Vで安全性重視			
スリムで16mm込み入った配線も楽々クランプ			

代替品

	品番	EA708AB-6
	コメント	最大電流1000A

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.