

品番：EA708B-5

品名：クランプメーター(デジタル)



販売価格	35,200円(税抜) / 38,720円(税込)		
カタログ価格	35,200円(税抜) / 38,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 21:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0780ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	3287
電流(最大)	100A	直流電流	10/100A 基本確度: $\pm 1.5\%$ rdg. ± 5 dgt.
交流電流	10/100A(10~1 kHz, 真の実効値整流) 基本確度45 - 66 Hz : $\pm 1.5\%$ rdg. ± 5 dgt.	クレストファクタ	2.5以下 (150 A, 1000 V max.)
交流電圧	4.2/42/420/600V(30~500 Hz, 真の実効値整流) 基本確度: $\pm 2.3\%$ rdg. ± 8 dgt.	直流電圧	420m/4.2/42/420/600V 基本確度: $\pm 1.3\%$ rdg. ± 4 dgt.
規格	CATIII 600V(Current) CATIII 300V(Voltage)	抵抗	420/4.2k/42k/420k/4.2M /42M Ω 基本確度: $\pm 2\%$ rdg. ± 4 dgt.
導通	420 Ω	クランプ内径	$\phi 35$ mm
電源	CR2032 \times 1個(付属)	連続使用時間	25時間
サイズ	57(W) \times 16(D) \times 180(H)mm	重量	170g
その他機能	導通 (50 Ω \pm 40 Ω) 以下でブザー音, データホールド, オートパワーセーブ, オートゼロ (DC A)	表示	LCD,max.4199dgt.
表示更新レート	2.5 回/秒	付属品	・携帯用ケース \times 1

			・テストリード ×1 ・取扱説明書 ×1
レンジ切換	オート/マニュアル	過負荷保護	DCV/ACV;600Vrms、抵抗/導通; 250Vrms
使用温湿度範囲	-10~50℃(結露しないこと)	適合規格	EN61010-1 CAT II 600V(Vレンジ) CAT III 600V(Aレンジ)
安全性	EMC;EN61326-1		

小型軽量のAC/DC両用タイプ

真の実効値測定可能

10Aレンジで小電流も正確に測定

小型ながら電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備


コージュネ/ソーラー発電インバータなどの省電力機器にも対応できます。

左右独立開閉できる両レバー・両開き構造

金属部(コア鉄芯)の露出がなく、CAT III 600Vで安全性重視

スリムで16mm込み入った配線も楽々クランプ

代替品

	<p>品番 EA708AB-6 コメント 最大電流1000A</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.