

品番：EA708D-10A

品名：クランプメーター(デジタル・リーク)



販売価格	39,800円(税抜)／43,780円(税込)			
カタログ価格	39,800円(税抜)／43,780円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/31 13:22現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	三和電気計器 (sanwa)	型番	DLC460F
直流電圧	600.0V	交流電圧	600.0V
交流電流	60.00m/600.0m/60.00/400.0A	抵抗	999.9Ω
クランプ径	開口径:約35mm、 導体径:約40mm	機能	導通チェック、ホールド、 LPF(ローパスフィルタ)、 最大・最小値表示、バックライト、 オートパワーセーブ、 電池消耗警告表示
動作方式	二重積分方式	交流検波方式	平均値
表示	電圧・電流:最大6000カウント、 抵抗など:9999カウント	サンプルレート	約2回/秒
オーバー表示	数値部にOL表示	レンジ切替	オートレンジのみ
極性切替	自動切替(−表示)	電池消耗表示	電池電源が約2.2V以下
電流測定方式	クランプ式電流センサー	使用環境条件	約2000m以下、屋内使用、 環境汚染度2
精度保証温湿度	23±5℃、80%RH以下 (結	使用温湿度	5～40℃、80%RH以下 (結露なきこ

	露なきこと)		と)
保存温湿度	−10〜50℃、80%RH以下 (結露なきこと、電池は必ず外してください。)	電源	単4電池×2本(付属)
オートパワーセーブ	約30分	消費電力	約33mW
電池寿命	連続約90時間 (バックライト非点灯時)	サイズ	83(W)×38(D)×206(H)mm
重量	320g(電池含む)	付属品	テストリード(EA707NA-8)、携帯ポーチ
安全規格	IEC61010-1 CAT.III 600V IEC61010-2-032 IEC61010-031	EMC指令	IEC61326
低電圧600V以下の電路、電気機器、電源設備などの電流測定や漏洩電流測定に。			
漏洩電流は60mA/600mAの2レンジ、電流は60A/400Aの2レンジでLPF機能を搭載。			
漏れ電流測定から最大400Aまでワイドに対応。			
デジタルマルチメーター機能。			
分解能0.01mAの漏れ電流。			
交流電流はインバーターなどの高周波をカットするLPF機能を搭載。			
暗所での測定に便利なバックライト機能。			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番 EA708D-10B コメント 変更点:フィルタ
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.