

品番：EA708D-17A


品名：クランプメーター(デジタル)



販売価格	24,800円(税抜) / 27,280円(税込)		
カタログ価格	24,800円(税抜) / 27,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/11 03:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0779ページ		



仕様



メーカー	三和電気計器 (sanwa)	型番	DCL1200R
仕様	本体	交流電流	400/1200A
直流・交流電圧	6/60/600V	オート抵抗	6k/60k/600k/6MΩ
抵抗	600Ω	周波数	9.999/99.99/9.999k/30kHz
静電容量	100n/1000n/10μ/100μ /2000μF	最高確度	<ul style="list-style-type: none"> ●交流電流: ±(1.7%+5) ●直流電圧: ±(0.7%+3) ●交流電圧: ±(1.7%+5) ●オート抵抗: ±(1.2%+4) ●抵抗: ±(2.2%+8) ●周波数: ±(0.6%+4) ●静電容量: ±(3.7%+5)
分解能	<ul style="list-style-type: none"> ●交流電流: 0.1A ●直流・交流電圧: 0.001V ●オート抵抗: 1Ω ●抵抗: 0.1Ω ●周波数: 0.001Hz ●静電容量: 0.1nF 	導通	0~155Ω (±145Ω) でブザー発音 開放電圧: 約0.4V
ダイオードテスト	開放電圧: 約1.6V	EF(検知機能)検電	ブザー音と液晶表示 感度約20V以上50/60Hz
サンプルレート	5回/秒	周波数特性	ACAは50/60Hz、ACV50~500Hz
表示桁数	6000	クランプ径/導体サイズ	Φ42mm/20×54mm

電源	単4電池×2本(付属)	電池寿命	DCVにて連続約90時間(アルカリ電池、バックライト消)
サイズ	95(W)×45(D)×238(H)mm	重量	約290g
機能	<ul style="list-style-type: none"> ●マルチメータ機能(ACV、DCV、コンデンサ容量、周波数測定) ●オートパワーオフ(約3分)解除不可 ●低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 	安全規格	IEC61010CAT.III 600V
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ●テストリード(EA707NA-8:全長約1.1m/ピン先18mm) ●携帯ケース ●取扱説明書 ●ピンキャップ 		

真の実効値計測可能

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

大口径でも軽い真の実効値対応多機能クランプ

ロゴスキーコイルクランプ採用で非常に軽量約290g

AC1200A(真の実効値)測定

非接触検電器を内蔵

低インプットインピーダンス型ACV/DCV/ Ω 自動判別機能搭載

押しやすい大きなホールドボタン

見やすい大型液晶採用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.