

品番 : EA708D-17A


品名 : クランプメーター(デジタル)



販売価格	24,800円(税抜) / 27,280円(税込)		
カタログ価格	24,800円(税抜) / 27,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/07 11:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0779ページ		



MAX 1200A  
AC/DC Current  
AC/DC Voltage  
AC/DC Resistance  
AC/DC Capacitance  
Frequency  
Diode Test  
Continuity Test  
NCV  
AP OFF DATA HOLD RING HOLD BACK LIGHT



仕様

メーカー	三和電気計器(sanwa)	型番	DCL1200R
仕様	本体	交流電流	400/1200A
直流・交流電圧	6/60/600V	オート抵抗	6k/60k/600k/6MΩ
抵抗	600Ω	周波数	9.999/99.99/9.999k/30kHz
静電容量	100n/1000n/10μ/100μ /2000μF	最高確度	<ul style="list-style-type: none"><li>●交流電流:±(1.7%+5)</li><li>●直流電圧:±(0.7%+3)</li><li>●交流電圧:±(1.7%+5)</li><li>●オート抵抗:±(1.2%+4)</li><li>●抵抗:±(2.2%+8)</li><li>●周波数:±(0.6%+4)</li><li>●静電容量:±(3.7%+5)</li></ul>
分解能	<ul style="list-style-type: none"><li>●交流電流:0.1A</li><li>●直流・交流電圧:0.001V</li><li>●オート抵抗:1Ω</li><li>●抵抗:0.1Ω</li><li>●周波数:0.001Hz</li><li>●静電容量:0.1nF</li></ul>	導通	0~155Ω (±145Ω)でブザー発音 開放電圧:約0.4V
ダイオードテスト	開放電圧:約1.6V	EF(検知機能)検電	ブザー音と液晶表示 感度約20V以上50/60Hz
サンプルレート	5回/秒	周波数特性	ACAは50/60Hz、ACV50~500Hz
表示桁数	6000	クランプ径/導体サイズ	Φ42mm/20×54mm

電源	単4電池×2本(付属)	電池寿命	DCVにて連続約90時間 (アルカリ電池、バックライト消)
サイズ	95(W)×45(D)×238(H)mm	重量	約290g
機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>●マルチメータ機能(ACV、DCV、コンデンサ容量、周波数測定)</li> <li>●オートパワーオフ(約3分)解除不可</li> <li>●低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能</li> </ul>	安全規格	IEC61010CAT.III 600V
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>●テストリード(EA707NA-8:全長約1.1m/ピン先18mm)</li> <li>●携帯ケース</li> <li>●取扱説明書</li> <li>●ピンキャップ</li> </ul>		

真の実効値計測可能

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

大口径でも軽い真の実効値対応多機能クランプ

ロゴスキーコイルクランプ採用で非常に軽量約290g

AC1200A(真の実効値)測定

非接触検電器を内蔵

低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能搭載

押しやすい大きなホールドボタン

見やすい大型液晶採用

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.