

品番：EA708KD-1B

品名：クランプメーター(デジタル)



販売価格	7,680円(税抜) / 8,448円(税込)		
カタログ価格	7,680円(税抜) / 8,448円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/25 10:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0780ページ		



#### 仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	C-01S
交流電流	●レンジ 2A/20A/200A ●分解能 0.001A/0.01A/0.1A ●確度 2A: ±(4.0%rdg+30dgt) 20A: ±(3.0%rdg+20dgt) 200A: ±(2.5%rdg+20dgt)	検波方式	平均値方式
表示	液晶、2000カウント	レンジ切替	マニュアル
最大測定導体径	φ 16mm	サンプリング	2回/秒
使用温湿度	・0~+30℃、75%RH以下 (但し結露のないこと) ・+30~+40℃、50%RH以下 (但し結露のないこと)	保存温湿度	-10~+50℃、75%RH以下 (但し結露のないこと)
サイズ	60(W)×34(D)×158(H)mm	重量	約170g(電池含む)
電源	単4電池×2本(付属)	電池寿命	約400時間 ※アルカリ電池使用時。バックライトを多用されますと電池の寿命が短くなります。
周波数	50~60Hz	最大測定電流	199.9A

安全規格	IEC 61010-1 CAT.II 600VAC、IEC 61010-1 CAT.III 300VAC	校正	可
機能	<ul style="list-style-type: none"><li>●バックライト(約15秒)</li><li>●オートパワーオフ(約15分(解除可能))</li><li>●データホールド</li><li>●最高値表示</li></ul>	付属品	<ul style="list-style-type: none"><li>●取扱説明書(保証書付)</li><li>●収納ケース</li></ul>

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.