

品番：EA708KD-2A

品名：クランプメーター(デジタル)



販売価格	13,500円(税抜)／14,850円(税込)		
カタログ価格	13,500円(税抜)／14,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/08 22:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0792ページ		



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	C-12
交流電流	レンジ:0.20～40.00A 分解能:0.01A 確度:±(2.5%rdg +10dgt) レンジ:40.0～400.0A 分解能:0.1A 確度:±(2.8%rdg +8dgt) (50/60Hz)	直流電流	レンジ:0.20～40.00A 分解能:0.01A 確度:±(2.5%rdg +10dgt) レンジ:40.0～400.0A 分解能:0.1A 確度:±(2.8%rdg +8dgt)
クランプ内径	φ 24mm	機能	非接触式検電、データホールド、オート パワーオフ、バックライト、オートレンジ、
電源	単4電池×2本(付属)	サイズ	60(W)×28(D)×152(H)mm
重量	約140g(電池含む)	測定機能	交流電流、直流電流、非接触検電(AC のみ)、突入電流(交流のみ)
表示	液晶、4000カウント	レンジ切替	オート
検電(NCV)	測定範囲:AC90V～AC600V 周波数:50Hz または 60Hz	最大測定導体径	φ 24mm
サンプリング	約2回/秒	オートパワーオフ	約15分(解除不可)
電池寿命	約100時間	検波方式	真の実効値方式(True RMS)
最大測定電流	399.9A	規格準拠	IEC-61010-01 CAT II 600V / CAT III 300V

使用温湿度	-5～40℃、80%RH以下（但し、結露のないこと）	保存温湿度	-20～60℃、80%RH以下（但し、結露のないこと）
校正	可	付属品	収納ケース、取扱説明書、リストストラップ
真の実効値方式			
交流電流と直流電流の測定が可能			
突入電流の測定が可能。サージ電流など、瞬時に発生する大きな電流の測定が可能です。			
非接触式検電機能（NCV）。AC活線をLEDランプでお知らせ。			
データホールド機能			
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。			
暗所でも測定した値が確認できる液晶画面のバックライトを搭載。			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.