


品番：EA708LB-3A

品名：リーククランプテスター(デジタル)



販売価格	44,000円(税抜) / 48,400円(税込)		
カタログ価格	44,000円(税抜) / 48,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/07 16:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0780ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	CM4001
整流方式	真の実効値	交流電流	60.00mA/600.0mA/6.000A/60.00A/600.0A:5レンジ 基本確度:45-66Hz:±1.5% rdg ±5 dgt (60.00mA~6.000A)、±2.5% rdg ±5 dgt (60.00A~600.0A) 確度範囲:0.60mA~600.0A
周波数	40.0Hz~999.9Hz	クランプ内径	φ 24mm
クレストファクタ	4000カウント以下:4.5 4000カウント超、6000カウント以下:3	フィルタ	ON時カットオフ周波数180Hz ±30Hz (-3 dB)
高調波	【ワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率 ※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能	機能	コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定
表示更新レート	5回/秒	電源	単4電池×1本(付属)
連続使用時間	32時間	サイズ	37(W)×27(D)×160(H)mm
重量	115g	定格	CATIII 300V
用途	漏電トラブル対応・絶縁管理に。	付属品	・携帯用ケース ・ストラップ

・取扱説明書
・使用上の注意

コンパレータ機能で探査時間を短縮
しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。

0.60mA～600.0Aまで確度保証。1台でさまざまな現場に対応できます。

間隔の狭い太線やダブル配線もスムーズに挟めます。
各種便利機能は、トラブルの原因解析や診断をサポートします。

圧倒的な挟みやすさでらくらく作業

漏れ電流から負荷電流まで測定可能

オプションのワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を使用すると、Bluetooth通信が可能です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.