

品番 : EA708LB-4

品名 : リーククランプ テスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)



販売価格	50,600円(税抜)／55,660円(税込)		
カタログ価格	50,600円(税抜)／55,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/20 01:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0780ページ		



CAT IIIとは  
機器操作者が直接操作するものなりで  
す。通常家庭用電気機器、接続端子、ケーブル  
を含めた配線、ブリッジ、接続端子、スイッチ、  
コントローラー、モータ用開閉器やその他の機器  
などに適用されます。



真の実効値とは  
真の実効値とは定電圧における交流電圧、  
電流の真の値を表示できる機能です。

## 仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	CM4001-90
仕様	Bluetooth機能付	整流方式	真の実効値
交流電流	60.00mA/600.0mA/6.000A/60.00A/600.0A:5レンジ 基本精度:45-66Hz:±1.5% rdg ±5 dgt (60.00mA~6.000A)、±2.5% rdg ±5 dgt (60.00A~600.0A) 精度範囲:0.60mA~600.0A	クランプ内径	φ 24mm
電源	単4電池×1本(付属)	連続使用時間	32時間(Bluetooth OFF) 16時間(Bluetooth ON)
サイズ	37(W)×27(D)×160(H)mm	重量	115g
周波数	40.0Hz~999.9Hz	クレストファクタ	4000カウント以下 4.5 4000カウント超, 6000カウント以下 3
フィルタ	ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz (-3dB)	高調波	電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率 ※アプリケーションソフト(GENNECT Cross)にて表示可能
その他機能	コンパレータ機能、最大/最小/平均値 レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定	表示更新レート	5回/秒
定格	CAT III 300V	用途	漏電トラブル対応・絶縁管理に。

付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・携帯用ケース×1</li> <li>・ストラップ×1</li> <li>・ワイヤレスアダプタ×1</li> <li>・取扱説明書 ×1</li> <li>・使用上の注意×1</li> </ul>	
漏れ電流から負荷電流まで測定		
0.60mA～600.0Aまで確度保証。1台でさまざまな現場に対応できます。		
圧倒的な挟みやすさでらくらく作業		
コンパレータ機能で探査時間を短縮		
Bluetooth無線技術搭載、リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。		
測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力		

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.