


品番：EA708LB-4

品名：リーククランプ°テスター(デジタル/ワイヤレスアダプ°付)



販売価格	50,600円(税抜) / 55,660円(税込)		
カタログ価格	50,600円(税抜) / 55,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/07 16:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0780ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	CM4001-90
仕様	Bluetooth機能付	整流方式	真の実効値
交流電流	60.00mA/600.0mA/6.000A/60.00A/600.0A:5レンジ 基本確度:45-66Hz:±1.5% rdg ±5 dgt (60.00mA~6.000A)、±2.5% rdg ±5 dgt (60.00A~600.0A) 確度範囲:0.60mA~600.0A	クランプ内径	φ 24mm
電源	単4電池×1本(付属)	連続使用時間	32時間(Bluetooth OFF) 16時間(Bluetooth ON)
サイズ	37(W)×27(D)×160(H)mm	重量	115g
周波数	40.0Hz~999.9Hz	クレストファクタ	4000カウント以下 4.5 4000カウント超, 6000カウント以下 3
フィルタ	ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz (-3dB)	高調波	電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率 ※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能
その他機能	コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定	表示更新レート	5回/秒
定格	CAT III 300V	用途	漏電トラブル対応・絶縁管理に。

<p>付属品</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・携帯用ケース×1 ・ストラップ×1 ・ワイヤレスアダプタ×1 ・取扱説明書 ×1 ・使用上の注意×1 		
<p>漏れ電流から負荷電流まで測定</p>			
<p>0.60mA～600.0Aまで確度保証。1台でさまざまな現場に対応できます。</p>			
<p>圧倒的な挟みやすさでらくらく作業</p>			
<p>コンパレータ機能で探査時間を短縮</p>			
<p>Bluetooth無線技術搭載、リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。</p>			
<p>測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力</p>			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.