

品番：EA708LC-12

品名：ミニクランプテスター(50Hz)



販売価格	19,800円(税抜)／21,780円(税込)			
カタログ価格	19,800円(税抜)／21,780円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 09:45現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	マルチ計測器	型番	MLD-40 50Hz
周波数	50Hz	測定機能	交流漏れ電流(クランプ式)
測定範囲	0～15mA(50Hz)	確度	±5%
使用回路電圧	AC600V以下	クランプ内径	φ40mm
使用温湿度	0～40℃(80%RH以下)	電源	LR-44×2個(付属)
サイズ	64(W)×23(D)×124(H)mm	重量	約125g
動作時間	20ms	測定期間	約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)
設定値	15mA	動作表示	設定値を超えた時にLED点滅
電池電圧低下表示	動作電圧以下の時、赤色LED点灯	精度	±5℃(23℃/80%RH以下)
付属品	・ソフトケース ・取扱説明書		

分電盤等の各回路及び端末機器に取り付け可能で、15mA以上の漏電を検出しLEDで表示・保持します。
漏電回路特定、間欠漏電の検出に最適
クランプ式のため、活線状態で取り付け簡単です。
汎用漏電遮断器対応(高速検出・動作保持)

リセットスイッチを押すことで、動作ランプの点滅をリセットできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.