

品番：EA708LC-5A

品名：[Io/Ior] リーククランプテスター(デジタル)



販売価格	95,000円(税抜) / 104,500円(税込)		
カタログ価格	95,000円(税抜) / 104,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/12 18:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0794ページ		



仕様

メーカー	マルチ計測器	型番	MCL-400IR+
測定機能	交流電流(負荷電流・漏れ電流)、高調波電流、交流電圧	測定範囲	AC: 40mA/400mA/4A/40A/300A ACV: 500V
高調波電流測定レンジ	基本波/第3/第5/第7/第11/第13次	交流電流確度	40mA/400mA/4A/40Aレンジ ±1.0%rdg±8dgt 300Aレンジ ±1.0%rdg±1%F.S
最小分解能	0.01mA	サンプルレート	2回/秒
使用回路電圧	AC500V以下	クランプ内径	φ 40mm
電源	単4マンガン電池UM-4×3個(付属)	サイズ	70(W)×34(D)×223(H)mm
重量	約440g	使用温湿度	0~40°C(80%RH)
その他機能	・データホールド ・オートパワーオフ機能	付属品	・ソフトケース ・テストリード ・取扱説明書

1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波:第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー

電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.