

品番：EA708LC-7

品名：リーククランプテスター(デジタル/大口径)



販売価格	115,800円(税抜)／127,380円(税込)		
カタログ価格	115,800円(税抜)／127,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/05 17:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0793ページ		



仕様

メーカー	マルチ計測器	型番	MCL-1100D
測定機能	交流電流(負荷電流、漏れ電流)	測定範囲	300mA/3A/30A/300A/3000A
確度	300mA/3A/30A/300A:±1.5%rdg±8dgt 3000A:±2.0%rdg±8dgt	最小分解能	0.1mA
フィルタ	ローパスフィルタ(約130Hzから通減)	クランプ最大開口	108×128mm
出力	DC300mV(各レンジのフルスケール)	サンプルレート	2回/秒
使用温湿度	0℃～40℃(80%RH)	電源	単4電池×2(付属)
サイズ	194(W)×52(D)×341.5(H)mm	重量	約1650g
安全規格	IEC1010-1 CAT II 600V準拠	付属品	・キャリングケース ・ベルト ・取扱説明書
機能	・データホールド ・オートパワーオフ ・フィルタスイッチ機能		

世界最大のクランプメーター

高域周波数カットフィルタースイッチ付で真の実効値表示

最大3000A長時間計測可能で記録出力付

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.