

品番：EA708LD-11

品名：クランプメーター(フレキシブル)



販売価格	200,000円(税抜) / 220,000円(税込)		
カタログ価格	200,000円(税抜) / 220,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 00:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0781ページ		



#### 仕様

メーカー	マルチ計測器	型番	FCM-100
測定機能	交流電流、直流電流	測定範囲	AC/DC 3A/30A/300A/2500A(50/60Hz)
確度	3A/30A/300A:±3.0%rdg±10dgt 300A~2000A:±3.0%rdg±10dgt 2000A~2500A:±10.0%rdg±10dgt	最小分解能	0.001A
サンプルレート	2回/秒	クランプ最大開口	内径φ200mm
使用温湿度	0~40℃(80%RH以下)	電源	単3電池×6(付属)
サイズ	159(W)×53(D)×105(H)mm	ケーブル長	約2m
重量	CT:約280g 本体:約380g	使用回路電圧	500V以下
その他機能	・データホールド ・オートパワーオフ ・ワンプッシュ0調整 ・実効値測定(RMS)	付属品	・キャリングケース ・取扱説明書

真の実効値測定可能

分割型フレキシブルセンサー

ある程度曲げ伸ばしのできるフレキシブルセンサ

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.