

品番：EA708LD-1A

品名：リーククランプテスター(フレキシブル)



販売価格	132,000円(税抜)／145,200円(税込)			
カタログ価格	132,000円(税抜)／145,200円(税込)			
在庫数	最新在庫: 4 (2025/06/14 14:15現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0793ページ			



仕様

メーカー	マルチ計測器	型番	RLM-10+
測定機能	交流電流(負荷電流・漏れ電流)	測定範囲	1000mA/10A/100A/1000A
最小分解能	0.1mA	交流電流確度	1000mAレンジ:±3.0%rdg±5dgt 10A/100A/1000A レンジ:±2.5%rdg±5dgt
電源	単3電池×6本(付属)	付属品	・キャリングケース ・取扱説明書
クランプ内径	φ210mm	サイズ	159(W)×53(D)×105(H)mm
重量	本体:約350g CT:約250g	出力	DC300mV(各レンジのフルスケール)
フィルタ	ローパスフィルタ(約150Hzから通減)	サンプルレート	2回/秒
レンジ切替	4レンジマニュアル(ロータリースイッチ)	交流検波方式	アナログ演算による真の実効値
A/D変換方式	二重積分方式	消費電流	約8mA(バックライトOFF時)(連続使用で200H以上)
耐電圧	AC2200V(1分間)	使用温湿度範囲	0～40℃、80%RH以下(結露なきこと)
保存温湿度範囲	-10～60℃、70%RH以下(結露なきこと)	その他機能	・バックライト ・データホールド

		・オートパワーオフ ・フィルタスイッチ ・実効値測定(RMS)
従来のフレキシブルセンサに比べ外部磁界・残留電流の影響を受けにくい構造		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.