品番：EA708MB-1

品名：クランプメーター(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)

販売価格	59,800円（税抜）／ 65,780円（税込）		
カタログ価格	59,800円（税抜）／65,780円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2026/04/26 05:59現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0781ページ		

仕様

メーカー	マルチ計測器	型番	MCL-800D+
測定機能	漏れ電流、交流負荷電流	クランプ内径	74×80mm
測定方式	CTクランプ方式	交流電流	AC20mA/200mA/2A/20A/200A/1000A オートレンジ
検波方式	平均値検波の実効値換算	A/D変換方式	積分方式
サンプルレート	約2回/秒	使用回路電圧	AC600V以下の低圧回路(絶縁電線)
使用温湿度範囲	0℃～50℃ 85%RH以下(結露なきこと)	保存温湿度範囲	-10℃～60℃ 80%RH以下(結露なきこと)
使用場所	屋内使用　汚染度2、高度2000m以下	過電圧カテゴリ	CAT III 300V
耐電圧(1分間)	AC3700V(コア金属部-握り部)	電源	単4電池×3本(付属)
連続使用時間	約200時間	サイズ	138(W)×46(D)×237(H)mm
重量	約650g	最小分解能	0.01mA
交流電流確度	±2.0%rdg±5dgt	フィルタスイッチ	約150Hz以上の高域周波数をカット
機能	・オーバー表示 ・電池電圧低下表示 ・オートパワーオフ ・データホールド/MAXホールド	付属品	・キャリングケース ・取扱説明書

読み取りやすい大画面表示
0.01mA～1000Aまで測定可能。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.