

品番：EA708SB-1

品名：ミニクランプメーター



販売価格	22,700円(税抜) / 24,970円(税込)		
カタログ価格	22,700円(税抜) / 24,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 104 (2026/04/27 02:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0781ページ		



#### 仕様

メーカー	マルチ計測器	型番	M-240+
測定機能	交直電流(クランプ式)	表示	3.5桁、最大表示「1999」、単位記号付
測定範囲	0~20A/200A	確度	(交流電流) 20Aレンジ: $\pm 1.5\%rdg \pm 5dgt$ (50/60Hz) $\pm 2.0\%rdg \pm 5dgt$ (40~49/61~500Hz) 1.0~150.0A: $\pm 2.0\%rdg \pm 5dgt$ (50/60Hz) $\pm 2.0rdg \pm 5dgt$ (40~49Hz/61~500Hz) 150.1~199.9A: $\pm 3.0\%rdg \pm 5dgt$ (50/60Hz) $\pm 4.0\%rdg \pm 5dgt$ (40~49/61~500Hz) (直流電流) 20Aレンジ: $\pm 1.5\%rdg \pm 3dgt$ 0~150.0A: $\pm 2.0\%rdg \pm 3dgt$ 150.1A~199.9A: $\pm 3.0\%rdg \pm 3dgt$
最小分解能	0.01A	サンプルレート	2回/秒
電源	LR-44×2個(付属)	サイズ	44×20×148(H)mm
最大測定導体径	φ 30mm	重量	約100g

機能	・オートパワーオフ(10分) ・データホールド	付属品	・ソフトケース ・取扱説明書
金属露出の無い安全なCTを採用			
クランプCTが薄く、はさみ込みが容易			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.