

品番：EA708SS-2

品名：[高低圧] クランプメーター



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 48,500円(税抜) / 53,350円(税込) | | |
| カタログ価格 | 48,500円(税抜) / 53,350円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/23 19:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0781ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-------------------------|--------|---|
| メーカー | マルチ計測器 | 型番 | HCL-5000KN+ |
| 交流電流 | 20A/200A/500A | 使用回路電圧 | AC80~7000V |
| サンプルレート | 2回/秒 | 確度 | 20A/200A:±2.0%rdg±10dgt 0~400A:±2.0%rdg±5dgt 400~500A:±2.5%rdg±5dgt |
| 最小分解能 | 0.01A | 電源 | 単3電池×2本(付属) |
| クランプ内径 | φ40mm | サイズ | 76(W)×42(D)×328(H)mm |
| 重量(g) | 約295 | 付属品 | ・キャリングケース ・取扱説明書 |
| その他機能 | ・データホールド ・オートパワーオフ機能 | | |

高低圧両用の高精度クランプメーター

80V~7000Vの低圧から高圧まで使用可能

簡単に片手操作できるレバー構造

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

