




品番：EA708X

品名：直流信号発生器



販売価格	143,000円(税抜) / 157,300円(税込)		
カタログ価格	143,000円(税抜) / 157,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 11:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0791ページ		



### 仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	SS7012
出力方式	バイポーラのシンク・ソース方式	出力範囲	定電圧: 0~±25V、 定電流: 0~±25mA
出力精度	定電圧: 設定の±0.03±300μV (0~±2.5V)、 設定の±0.03±3mV(0~±25V)、 定電流: 設定の±0.03%、±3μA	測定範囲	電圧: 0~±28V、 電流: 0~±28mA、 温度: -25~+80℃
測定精度	電圧: ±0.03%rdg.±300μV(0~±2.8V)、 ±0.03%rdg.±3mV(0~±28V)、 電流: ±0.03%rdg.±3μA、 温度: ±0.5℃	標準抵抗	100Ω (±0.2Ω)
メモリ発生	最大ステップ数20	発生時間間隔	1~99s (CV, CC, TCモード)
サンプリングレート	1.67回/s	電源	単3電池×4本(付属)
サイズ	104(W)×58(D)×180(H)mm	重量	710g
付加機能	ゼロアジャスト, オーバロード表示, USB通信, モニタ	付属品	入力コード×1, テストリード×1, ヒューズ×1, 取扱説明書×1

工場、発電所、ビルなどの計装システムのチェックや温調機器、分電盤のチェックに。

発生・測定が同時にできます。

片手で持てるフィールドキャリブレータ
安定度を向上し、校正コストを低減
計装システム(4-20mA)のループ試験に。
温調機器・ディストリビュータの確認に。
熱起電力発生(TC)8種
キャリブレータとして生産設備の保守・電子機器の評価に。
電子負荷(最大DC25mA)としての使用に。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.