

品番：EA709B-1A

品名：デジタル絶縁抵抗計

				販売価格	30,800円(税抜)／33,880円(税込)		
				カタログ価格	30,800円(税抜)／33,880円(税込)		
				在庫数	最新在庫: 7 (2025/05/11 19:41現在)		
				商品入数	1	販売単位	台
				カタログページ	0802ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	IR4051-10
仕様	本体+テストリード仕様 (LEDライト無し)	定格測定電圧(DCV)	50/125/250/500/1000V
定格抵抗	100/250/500/2000/4000MΩ	定格	CATIII 600V
過負荷保護	AC600V(10s)	交流電圧測定	420/600V (精度:±2.3%rdg.±8dgt)
直流電圧測定	4.2/42/420/600V (精度:±1.3%rdg.±4dgt)	低抵抗測定	10/100/1000Ω (精度:±3%rdg.±2dgt)
表示	半透過型FSTN液晶, バックライト	電源	単3形アルカリ乾電池 (LR6)×4個(付属)
連続使用時間	20時間	サイズ	159(W)×53(D)×177(H)mm
重量	600g(電池含む, テストリード含まず)	応答時間	約0.8秒
第1有効測定範囲	±4% rdg. 0.200～10.00 / ±4% rdg. 0.200～25.0 / ±4% rdg. 0.200～50.0 / ±4% rdg. 0.200～500 / ±4% rdg. 0.200～1000	機能	活線警告, 自動放電, 交流/直流自動判別, コンパレータ, ドロッププルーフ, オートパワーセーブ
防水性能	IP40	適合規格	JIS C1302:2018
付属品	・テストリード×1 ・首掛けストラップ×1		

	・取扱説明書×1	
本体＋ケース一体型		
新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計		
安定した表示と高速測定		
コンバータ判定結果の応答時間が0.8秒です。		
コンクリート上1mからの落下にも耐える耐衝撃設定		
200mAによる導通チェック機能		
DC電圧測定機能		
測定値が基準値未満の場合赤く発行するコンパレータ機能搭載		
比較判定機能を使えば測定結果を良否判定		
現場で安心の頑丈設計		
操作性抜群の測定スイッチ		
リードで測定の開始と停止をリモート操作		
太陽光発電(PV)や電気自動車(EV)などの測定に役立つ		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.