

品番 : EA709B-2A

品名 : デジタル絶縁抵抗計



販売価格	35,200円(税抜)／38,720円(税込)		
カタログ価格	35,200円(税抜)／38,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 08:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0802ページ		



仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	IR4051-11
仕様	本体+テスストリード仕様 (LEDライト付)	定格測定電圧(DCV)	50/125/250/500/1000V
定格抵抗	100/250/500/2000/4000MΩ	定格	CATIII 600V
過負荷保護	AC 600V(10s)	交流電圧測定	420/600V (精度:±2.3%rdg.±8dgt)
直流電圧測定	4.2/42/420/600V (精度:±1.3%rdg.±4dgt)	低抵抗測定	10/100/1000Ω (精度:±3%rdg.±2dgt)
電源	単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)	連続使用時間	20時間
サイズ	159(W)×53(D)×177(H)mm	重量	600g(電池含む, テストリード含まず)
表示	半透過程FSTN液晶, バックライト	応答時間	約0.8秒
第1有効測定範囲	±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000	機能	活線警告, 自動放電, 交流/直流自動判別, コンパレータ, ドロッププルーフ, オートパワーセーブ
防水性能	IP40	適合規格	JIS C1302:2018
付属品	・テスストリード×1 ・首掛けストラップ×1		

本体+ケース一体型

新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計

安定した表示と高速測定

コンバータ判定結果の応答時間が0.8秒です。

コンクリート上1mからの落下にも耐えうる耐衝撃設定

暗い現場でも、高輝度白色LEDライトで快適に作業できます。

手元を照らすライト付きのテスリード

200mAによる導通チェック機能

DC電圧測定機能

測定値が基準値未満の場合赤く発行するコンパレータ機能搭載

比較判定機能を使えば測定結果を良否判定

現場で安心の頑丈設計

操作性抜群の測定スイッチ

表示部にバックライト搭載、暗所で読み取りやすい

リードで測定の開始と停止をリモート操作

太陽光発電(PV)や電気自動車(EV)などの測定に役立つ

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.