

品番：EA709BA-5

品名：アナログ絶縁抵抗計

	販売価格	24,000円(税抜)／26,400円(税込)		
	カタログ価格	24,000円(税抜)／26,400円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/04 18:37現在)		
	商品入数	1	販売単位	台
カタログページ				



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	IR4015-11
交流電圧	0～600V	交流電圧精度	最大表示値の±5%
電源	単3電池×4本	サイズ	159(W)×40(D)×92(H)mm
重量	420g	付属品	携帯用ケース、スイッチ付きテストリード
定格電圧(DCV)	1000V	定格抵抗	2000MΩ
測定範囲(精度)	第1有効測定範囲: 2MΩ～1000MΩ (表示値の±5%)、 第2有効測定範囲: 1MΩ～2MΩ未満 (表示値の±10%)	過負荷保護	AC 660 V (10 s)
交流電圧測定	0～600 V (50～60Hz), 最大表示値の±5% 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示	機能	光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告, 放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能
連続使用時間	15時間(測定端子間を開放して測定時)	測定可能回数	1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
適合規格	JIS C1302: 2018		
堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ			

暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
頑丈設計で壊れにくい
薄暗い現場で読取りやすい、白色LED照明
電池の消耗状態が常に分かる
操作性抜群の測定スイッチ
リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作

代替品

	品番	EA709G-16A
	コメント	メーカー異なります

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.