

品番 : EA709BC-2

品名 : アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)



販売価格	39,000円(税抜) / 42,900円(税込)		
カタログ価格	39,000円(税抜) / 42,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 05:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	IR4031-11
精度	フルスケールの±5%	機能	電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止
電源	単3電池×4本(付属)	サイズ	152(W)×40(D)×92(H)mm
重量	420g	絶縁抵抗	25V-20MΩ、50V-20MΩ、125V-20MΩ (確度:指示値の±5%)
交流電圧	0~600V	定格測定電圧	50/125/250V
定格抵抗	100MΩ	第1有効測定範囲	表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ / 表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ / 表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護	AC 600 V (絶縁抵抗レンジは10 s)	交流電圧測定	0~600 V (50~60 Hz), 最大表示値の±5% 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流 実効値指示
連続使用時間	20時間(250 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)	測定可能回数	1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
付属品	スイッチ付リードセット×1, 携帯用ケース×1, 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ	適合規格	JIS C1302: 2018

	リ乾電池 (LR6) ×4	
防水性能	IP40	
携帯ケース付		
LED照明メーター、スイッチ付テストリードで暗所の作業効率アップ。		
コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。		
確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール		
より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き		
薄暗い現場で読み取りやすい、白色LED照明		
電池の消耗状態が常に分かる		
操作性抜群の測定スイッチ		
リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作		
安全に配慮したファンクションロータリースイッチ		
JIS認証		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。		

代替品

	品番 EA709BB-1
	コメント 4レンジ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.