

品番 : EA709BC-4

品名 : アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)



販売価格	43,000円(税抜) / 47,300円(税込)		
カタログ価格	43,000円(税抜) / 47,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/14 08:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0801ページ		



仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	IR4033-11
交流電圧	0~600V	定格測定電圧	250/500/1000V
定格抵抗	100M/2000MΩ	第1有効測定範囲	表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ / 表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ / 表示値の±5% 2MΩ~1000MΩ
精度	フルスケールの±5%	機能	電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止、バックライト
電源	単3電池×4本(付属)	サイズ	152(W)×40(D)×92(H)mm
重量	420g	過負荷保護	AC660V(10s)
交流電圧測定	0~600 V (50~60 Hz), 最大表示値の ±5 % 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流 実効値指示	連続使用時間	20時間(500 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
測定可能範囲	1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)	適合規格	JIS C1302: 2018
防水性能	IP40	付属品	・スイッチ付リードセット×1 ・携帯用ケース×1 ・取扱説明書 ×1

LED照明メーター、スイッチ付テストリードで暗所の作業効率アップ。

コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。

確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール

より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き

薄暗い現場で読み取りやすい、白色LED照明

電池の消耗状態が常に分かる

操作性抜群の測定スイッチ

リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作

安全に配慮したファンクションロータリースイッチ

JIS認証

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	品番 EA709G-12B コメント 3レンジ
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.