品番: EA709BF

品名:デジタル絶縁抵抗計



販売価格	50,600円 (税抜)/ 55,660円(税込)				
カタログ価 格	50,600円(税抜)/55,660円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/06 03:25現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0802ページ				













仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	IR4052-51
定格電圧(DCV)	50/125/250/500/1000V	定格抵抗	100/250/500/2000/4000ΜΩ
定格	CATIII 600V	第1有効測定範囲	$\pm 4\%$ rdg.0.200 \sim 10.00M Ω $\pm 4\%$ rdg.0.200 \sim 25.0M Ω $\pm 4\%$ rdg.0.200 \sim 50.0M Ω $\pm 4\%$ rdg.0.200 \sim 500M Ω $\pm 4\%$ rdg.0.200 \sim 1000M Ω
交流電圧測定	420/600V(精度:±2.3%rdg. ±8dgt)	直流電圧測定	4.2/42/420/600V(精度:±1.3% rdg.±4dgt)
低抵抗測定	10/100/1000Ω(精度:±3%rdg. ±2dgt)	過負荷保護	DC50V/DC125V/DC250V /DC500V:AC600V(10s) DC1000V:AC660V(10s)
表示	半透過型FSTN液晶、バックライト、 バーグラフ	応答時間	コンパレータ判定結果応答時間:約0.3 秒
電源	単3電池×4本(付属)	連続使用時間	20時間
サイズ	152(W)×40(D)×92(H)mm	重量	440g(電池含む, テストリード含まず)
機能	絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、 活線警告、自動放電、交流/直流自動 判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ	適合規格	JIS C1302:2018

防水性能	IP40	付属品	・スイッチ付きリードセット×1				
			·携帯用ケース×1 ·取扱説明書×1				
コンパレータ機能搭載(比較判定機能)							
バーグラフ表示							
別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとBluetooth無線通信が可能になります。							
コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ設計で現場での使用にも安心です。							
JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計							
安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒							
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明							
200mAによる導通チェック機能							
ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能							
絶縁抵抗桁数切替							
活線警告							
自動放電							
交流/直流自動判別							
パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能)							

株式会社エスコ

JIS認証

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.