

品番 : EA709BF-1

品名 : デジタル絶縁抵抗計(ワイヤレスアダプタ付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 57,200円(税抜)／62,920円(税込) | | |
| カタログ価格 | 57,200円(税抜)／62,920円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/20 01:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0790ページ | | |



Bluetooth無線技術搭載でスマホやタブレットに測定値を転送可能

仕様

| | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|--|
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | IR4052-91 |
| 仕様 | Bluetooth機能付 | 定格電圧(DCV) | 50/125/250/500/1000V |
| 定格抵抗 | 100/250/500/2000/4000MΩ | 定格 | CATIII 600V |
| 交流電圧測定 | 420/600V(精度:±2.3%rdg. ±8dgt) | 直流電圧測定 | 4.2/42/420/600V(精度:±1.3% rdg.±4dgt) |
| 低抵抗測定 | 10/100/1000Ω(精度:±3%rdg. ±2dgt) | 過負荷保護 | DC50V/DC125V/DC250V /DC500V:AC600V(10s) DC1000V:AC660V(10s) |
| 表示 | 半透過程FSTN液晶、バックライト、 バーグラフ | 電源 | 単3電池×4本(付属) |
| 連続使用時間 | 20時間 | サイズ | 152(W)×40(D)×92(H)mm |
| 重量 | 440g(電池含む,テスリード含まず) | 機能 | 絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、 活線警告、自動放電、交流/直流自動 判別、コンパレータ、ドロップブルーフ、 オートパワーセーブ |
| 適合規格 | JIS C1302:2018 | 付属品 | ・スイッチ付リードセット×1 ・携帯用ケース×1 ・ワイヤレスアダプタ×1 |
| | | | |

| | | | |
|--|---|------|------|
| 第1有効測定範囲 | ±4%rdg.0.200～10.00MΩ ±4%rdg.0.200～25.0MΩ ±4%rdg.0.200～50.0MΩ ±4%rdg.0.200～500MΩ ±4%rdg.0.200～1000MΩ | 防水性能 | IP40 |
| コンパレータ機能搭載(比較判定機能) | | | |
| バーグラフ表示 | | | |
| ワイヤレス化に対応!付属のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着時、スマホやタブレットに測定値を転送 | | | |
| 測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力 | | | |
| JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 | | | |
| 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 | | | |
| 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 | | | |
| 200mAによる導通チェック機能 | | | |
| ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.