

# 品番 : EA709BH

## 品名 : アナログ絶縁・接地抵抗計



販売価格	66,000円(税抜)／72,600円(税込)		
カタログ価格	66,000円(税抜)／72,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 00:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0801ページ		



### 仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	IR4082-11
定格電圧(DCV)	125/250/500V	定格抵抗	100MΩ
絶縁抵抗測定	●測定範囲(精度) 第一有効測定範囲: 第一有効測定範囲: 0.1~50MΩ (±5%rdg.) 第二有効測定範囲: 0.01~0.1MΩ未満、50を超える~100MΩ (±10%rdg.)	接地抵抗測定	測定範囲: 2~110Ω、精度: ±3Ω(測定レンジ: ×1の場合) 測定範囲: 20~1100Ω、精度: ±30Ω(測定レンジ: ×10の場合)
定格	CATIII 600V	測定電流	2.36mA rms, 575Hz
開放回路電圧	38Vpk以下	過負荷保護	AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
交流電圧	0~600V	交流精度	最大表示値の±5%
電源	単3電池×4本(付属)	連続使用時間	15h(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
測定可能回数	1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)	サイズ	152(W)×40(D)×92(H)mm
重量	420g(電池含む、テスストリード含まず)	防水性能	IP40
適合規格	JIS C1302: 2018	機能	光るスケール、ドロップブルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワー、セーブ、電池過放電防止機能

用途	戸建・集合住宅、家庭用太陽光発電の竣工検査・保守点検に。	付属品	・スイッチ付きリードセット×1 ・携帯用ケース×1 ・取扱説明書×1
接地抵抗計と絶縁抵抗計が一体化!			
小型・軽量ボディ			
見やすいすっきりスケール			
コンクリート上1mからの落下に耐える、耐衝撃設計			
薄暗い場所での作業をサポート、光るスケールとプローブ先端部を照らすLEDライト			
スイッチ付リード付属			
JIS認証			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.