

品番：EA709BK-3

品名：絶縁抵抗計(太陽光発電システム用)



販売価格	56,200円(税抜) / 61,820円(税込)		
カタログ価格	56,200円(税抜) / 61,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/21 19:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0790ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	IR4055-11
仕様	本体+リード棒仕様 (Bluetooth4.0搭載)	交流電圧測定	420/600V(精度:±2.3%rdg. ±8dgt)
直流電圧測定	4.2/42/420/1000V (精度:±1.3%rdg.±4dgt)	定格	CATIII 600V
電源	単3電池×4本(付属)	連続使用時間	20時間,10時間(Bluetooth ON)
サイズ	159(W)×53(D)×177(H)mm	重量	600g
付属品	スイッチ付リードセット、首掛けストラップ、取扱説明書	絶縁抵抗測定	測定電圧(DCV): 50/125/250/500/1000V、 定格抵抗: 100/250/500/2000/4000MΩ
PVΩ測定	測定電圧(DCV):500/1000V、 定格抵抗:2000/4000MΩ	過負荷保護	AC 660V(10 s),DC 1200V(10 s)
直流電圧	4.2 V (0.001 V分解能)~1000 V (1 V分解能), 4レンジ, 確度: ±1.3% rdg. ±4 dgt., (1000 V 超の範囲は確度保証なし)	交流電圧	420 V (0.1 V分解能)/600 V (1 V分解能), 2レンジ, 50/60 Hz, 確度: ±2.3% rdg. ±8 dgt., (600 V 超の範囲は確度保証なし)

表示	半透過型FSTN液晶, バックライト	応答時間	絶縁抵抗レンジ1秒, PVΩファンクション4秒
機能	活線警告, 自動放電, 交流/直流自動判別, コンパレータ, ドロップブルーフ, オートパワーセーブ	防水性能	IP40
適合規格	JIS C1302: 2018	インターフェース	BluetoothR 4.0 LE, iOS端末またはAndroid端末に測定値表示

PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定

PV専用ファンクション搭載(測定時間4秒)

JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載

1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載

コンパレータ機能搭載

高速表示と無線記録でパパッと検査完了

発電中PVの影響を受けずに絶縁抵抗を測定

PVΩレンジを持つ絶縁抵抗計は短絡しなくても正確、安全に測定できます

素早い測定値表示で作業がはかどる

比較判定機能を使えば測定結果を良否判定

リードで測定の開始と停止をリモート操作

操作性抜群の測定スイッチ

現場で安心の頑丈設計

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.