

品番：EA709D-15

品名：デジタル絶縁抵抗計



販売価格	49,500円(税抜)／ 54,450円(税込)		
カタログ価格	49,500円(税抜)／54,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/10/23 13:42現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0802ページ0805ページ		



仕様

メーカー	三和電気計器 (sanwa)	型番	M53
仕様	本体	絶縁抵抗値(MΩ)	2/20/200MΩ (3オートレンジ切替式) (200MΩは500Vレンジのみ)
測定範囲	●抵抗: 0～2M、0～20M、0～200MΩ (3オートレンジ切替式)、 ●交流電流: 0～200、0～750V (2オートレンジ切替式)、 ●直流電流: 0～20、0～750V (2オートレンジ切替式)	測定確度	●抵抗: ±(2%rdg+2dgt)以内、 ●交流電流: ±(1%rdg+0.5% Ranges+1dgt)以内、 ●直流電流: ±(0.5%rdg+0.5% Ranges+1dgt)以内
定格電圧	DC500V/DC15V	定格電流	500V/1.0mA 15V/約50μA 定格電圧を維持できる下限抵抗値: 500V/0.5MΩ以上 15V/0.3MΩ以上
表示	1999	サンプルレート	約2.5回/秒
サイズ	115(W)×55(D)×175(H)	重量	約600g
電源	単3電池×6本(付属)	用途	エレベーターの保守管理に最適です。
機能	●各測定レンジともオートレンジ切替 ●オートパワーオフ(約1分) ●バッテリーアラーム表示機能	付属品	●テストリード((EA709S-1) ●ピン接続用クリップ付リード線(TL-M54:全長約0.9m) ●携帯ケース ●取扱説明書

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

500Vの絶縁抵抗測定と15VのMΩ測定が可能

500VレンジはJIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持

別売デジタル式速度計を(EA714NC-1A)接続してエレベータ等の速度を離れた場所から測定可能

代替品



品番 EA709D-16
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.