

品番：EA710D-20A

品名：デジタルクランプ接地抵抗計



販売価格	182,600円(税抜) / 200,860円(税込)		
カタログ価格	182,600円(税抜) / 200,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/07 16:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0790ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	FT6380-90
動作方式	電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算 ※一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用、接地極が多いほど正確な値になります。	接地抵抗	0.20/2.00/20.00/50.0/100.0 /200.0/400/600/1200/1600Ω
交流電流	20.00m/200.0m/2.000/20.00 /60.0A	確度	抵抗: ±1.5%rdg±0.02Ω 電流: ±2.0%rdg±0.05mA
分解能	抵抗: 0.01Ω~20Ω 電流: 0.01mA~0.1A	クレストファクタ	5.0以下(60Aレンジは1.7以下)
最大許容入力(電流測定)	AC100A 連続、AC200A 2分間 (50Hz/60Hz)	メモリ機能	メモリ保存数2000個
アラーム機能	抵抗・電流アラーム: しきい値未達または超過でビープ鳴動	高調波	電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(ワイヤレスアダプタ装着時)
表示	液晶, 最大2000カウント	表示更新レート	約2回/秒
対地間最大定格電圧	AC600V 測定カテゴリIV(予想される過渡過電圧8000V)	その他機能	データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信(ワイヤレスアダプタ装着時のみ)
防塵・防水性	IP40ただしクランプセンサを閉じた状態	電源	単3電池×2本(付属)

連続使用時間	約40時間(25Ω測定時、バックライトOFF、ワイヤレスアダプタ未装着時) 約35時間(25Ω測定時、バックライトOFF、ワイヤレスアダプタ装着、無線通信時)	測定可能導体径	φ32mm
サイズ	73(W)×43(D)×218(H)mm	重量	620g
付属品	携帯用ケース×1、動作確認用抵抗(1Ω、25Ω)×1、ストラップ×1		
ワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送(ワイヤレスアダプタ装着時)			
測定データを無線でExcelに直接転送入力(ワイヤレスアダプタ装着時)			
接地抵抗測定は多重接地専用			
電源ラインの漏れ電流測定			
60 Aまでの負荷電流測定も対応			
薄型センサ採用で狭い場所でもクランプ可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.